GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2472 00	1/5		4010337104414

Właściwości

- Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
- Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
- Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
- Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
- Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
- Wewnętrzny czujnik temperatury.
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
- Bezgłośne przełączanie.
- Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed zamarzaniem po otwarciu okna).
- Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
- Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
- Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
- Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
- Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	<0,5 W
Moc przyłączowa:	maks. 20 W
Liczba siłowników:	od 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
Montaż:	w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:	maks. 100 m
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.