GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 230 V~/10 A ze stykiem zwiernym, lampką kontrolną i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2474 00	1		4010337104407

Właściwości

- Elektroniczny regulator temperatury do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub układami regulacji temperatury podłogi.
- Regulacja temperatury podłogi w pomieszczeniach zamkniętych.
- Ręczne wyłączanie regulacji temperatury podłogi.
- Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
- Zewnętrzny czujnik temperatury (czujnik zdalny)
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
- Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
- Przerwa w ogrzewaniu 5 minut po ogrzewaniu ciągłym przez jedną godzinę.
- Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy:	maks. 10 A
Moc przyłączowa - Omowe obciążenie:	 2300 W
Tryb czuwania:	< 0,15 W
Długość przewodu - Wejścia:	 maks. 100 m
Montaż:	w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Czujnik zdalny - Przewód przyłączeniowy: - z możliwością przedłużenia:	 4 m 2 x 1,5 mm²
Wymiary - Czujnik:	 Ø7,8 × wys. 20 mm

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.
- Przewód zasilający czujnika zdalnego z możliwością przedłużenia do 50 m przewodem dwużyłowym (2 x 1,5 mm²).

Zakres dostawy

- Czujnik zdalny w kapturku z tworzywa sztucznego jest zawarty w zestawie.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.