

Moduł czytnika linii papilarnych Gira Keyless In System 70



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2617 70	1		4010337115496
 czysta biel matowa (lakierowana)	2617 72	1		4010337115502
 antracytowy (lakierowany)	2617 73	1		4010337115472
 czarny matowy (lakierowany)	2617 74	1		4010337115519
 szary matowy (lakierowany)	2617 76	1		4010337115489

Właściwości

- Montaż w puszcze instalacyjnej.
- Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira.
- W trybie samodzielnym stosowanie zintegrowanych bezpotencjałowych styków przełącznika do operacji przełączania, np. do otwierania drzwi własnym zasilaczem (np. dostępny w handlu transformator dzwonkowy).
- Uruchomienie poprzez bezpośrednią konfigurację bez komputera lub oprogramowania programistycznego.

Wejścia i wyjścia

- Styk przełączający: dwa przełączniki z bezpotencjałowymi zestawkami przełącznymi o obciążalności AC/DC 24 V / 1,6 A.
- Dwa przyłącza zasilania.
- Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
- Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
- Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
- Rozpoznawanie funkcji życiowych palca.
- Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
- Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
- Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
- Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia: maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s, maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
- Wykazywanie błędów mogą odbiegać od oryginałów.
- 360° przyłożenie palca.
- Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
- Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej

Wejścia i wyjścia

- Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Stopień ochrony

- | | |
|-------------------------|------|
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |

Zasilanie

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - z zasilania systemu domofonowego: | DC 24 V $\pm$ 10% |
| - z systemu domofonowego: | DC 26 V $\pm$ 2 V |

przełącznik

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| - Liczba: | 2 |
| - Kontakt: | 1 przełącznik bezpotencjałowy |
| - Obciążalność: | AC/DC 24 V / 1,6 A |

Przylączy

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Przewód przyłączeniowy domofonii: | 1 x listwa wtyczkowa |
| - przełącznik: | po 3 zaciski śrubowe |
| - Zasilanie dodatkowe: | 2 x zacisk śrubowy |

Odporność ESD:	do 15 kV
----------------	----------

Głębokość montażu:	33 mm
--------------------	-------

Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +70 °C
------------------------	---------------------

Wskazówki

- Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
 - Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.
 - Możliwa integracja z systemem Profil 55.
-