# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Bramka systemu domofonowego IP**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  5 licencji | 2621 97 | 1 | | 4010337125211 |
|  10 licencji | 2621 98 | 1 | | 4010337125228 |
|  20 licencji | 2621 99 | 1 | | 4010337125235 |

**Właściwości**

TKS mobil

- Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
- Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
- W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.

Communicator domofonowy

- Dzięki oprogramowaniu „communicator domofonowy” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
- Communikator domofonowy oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
- Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
- Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

Uruchamianie

- Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | DC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe) |
| Pobór mocy | |
| - Podczas rozmowy: | 5,0 W |
| - Tryb czuwania: | 1,6 W |
| Przyłącza | |
| - Zasilanie: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Magistrala 2-przewod. OUT: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Dwużyłowy przewód magistralny IN: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Sieciowe gniazdo przyłączeniowe: | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Wspierana rozdzielczość: | CIF ze standardową rozdzielczością obrazu |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +50 °C |

---

**Wskazówki**

- Dostępne są następujące modele licencyjne:- 2621 97: 5 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego- 2621 98: 10 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego- 2621 99: 20 równocześnie aktywnych komunikatorów systemu domofonowego
- W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych communicatorów domofonowych.
- Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
- Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

---

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Jednostki podziałowe (JP): | 6 |

---