









## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z lampką orientacyjną LED i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4170 01	1/5		4010337094708
 czysta biel z połyskiem	4170 03	1/5		4010337094722
 czysta biel matowa	4170 27	1/5		4010337094746
 antracytowy	4170 28	1/5		4010337094753
 kolor aluminium	4170 26	1/5		4010337094739
 czarny matowy	4170 005	1/5		4010337094692
 szary matowy	4170 015	1/5		4010337094715
 stal szlachetna (lakierowana)	4170 600	1/5		4010337094760

## Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO i wpuszczoną listwą świetlną.
- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepienia.
- Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
- Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączenia.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytem mocującym oraz śrubami uchwytnymi.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kablak uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

Pobór mocy	
- Eksploatacja:	0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
- Tryb gotowości:	0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Natężenie światła:	0,2 cd
Głębokość montażu:	29 mm
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza	
- do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
-