GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zieloną osłoną i nadrukiem "SV" (zasilanie awaryjne)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 zielony z połyskiem	4188 107	1/5		4010337092902

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody - sztywne i elastyczne:	
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

- Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.