# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką System 55**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremowy z połyskiem | 4454 01 | 1/5 | | 4010337094029 |
| czysta biel z połyskiem | 4454 03 | 1/5 | | 4010337094050 |
| czysta biel matowa | 4454 27 | 1/5 | | 4010337094081 |
| antracytowy | 4454 28 | 1/5 | | 4010337094098 |
| kolor aluminium (lakierowane) | 4454 26 | 1/5 | | 4010337094074 |
| czarny matowy (lakierowany) | 4454 005 | 1/5 | | 4010337093992 |
| szary matowy (lakierowany) | 4454 015 | 1/5 | | 4010337094043 |
| stal szlachetna | 4454 600 | 1/5 | | 4010337094104 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Właściwości**

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 29 mm |
| Przewody: | sztywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm² do 2,5 mm² |

---

**Wskazówki**

- Ramka (1x do 5x) z programów stylistycznych Gira Standard 55, Gira E1 i Gira E2 w połączeniu z zestawem uszczelnień nadaje się również do montażu podtynkowych gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką w sposób bryzgoszczelny zgodnie z IP44.

---