# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym System 55**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kremowy z połyskiem | 4457 01 | 1/5 | | 4010337093244 |
|  czysta biel z połyskiem | 4457 03 | 1/5 | | 4010337093268 |
|  czysta biel matowa | 4457 27 | 1/5 | | 4010337093329 |
|  antracytowy | 4457 28 | 1/5 | | 4010337093336 |
|  kolor aluminium (lakierowane) | 4457 26 | 1/5 | | 4010337093312 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 4457 005 | 1/5 | | 4010337093237 |
|  szary matowy (lakierowany) | 4457 015 | 1/5 | | 4010337093251 |

**Właściwości**

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 29 mm |
| Przewody: | sztywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm² do 2,5 mm² |

---

**Zakres dostawy**

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.