






## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem "EDV"



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	4458 70	1/5		4010337117155
 czysta biel matowa (lakierowana)	4458 72	1/5		4010337117162
 antracytowy (lakierowany)	4458 73	1/5		4010337117131
 czarny matowy (lakierowany)	4458 74	1/5		4010337117179
 szary matowy (lakierowany)	4458 76	1/5		4010337117148

### Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

### Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm

Przewody: sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza  
- do przewodów: od 1,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.

---