# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem "EDV" i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  czysta biel z połyskiem | 4461 70 | 1/5 | | 4010337117186 |
|  czysta biel matowa (lakierowana) | 4461 72 | 1/5 | | 4010337117193 |
|  antracytowy (lakierowany) | 4461 73 | 1/5 | | 4010337117216 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 4461 74 | 1/5 | | 4010337117209 |
|  szary matowy (lakierowany) | 4461 76 | 1/5 | | 4010337117223 |

**Właściwości**

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 32 mm |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Przewody: | sztywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm² do 2,5 mm² |

---

**Wskazówki**

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.