© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V 4x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
biały	5054 003	1		4010337074922
antracytowy	5054 028	1		4010337074939

Właściwości

- Czujnik przyciskowy 4.95 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
- Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium).
- Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
- Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

przycisk	
- Napięcie znamionowe:	AC/DC 24 V SELV
- Obciążalność prądowa:	20 mA na przycisk
- Rezystancja wyjściowa:	880 Ω
LED	
- Napięcie znamionowe:	DC 24 V SELV
- Pobór prądu:	ok. 1 mA na diodę
Czujnik temperatury:	PT1000, klasa B
Klasa ochronności:	III
Głębokość montażu:	16 mm
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
- Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
