

## Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard System 55



| Specyfikacja                                                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem             | 5375 01       | 1/5                  |    | 4010337051138 |
|  czysta biel z połyskiem       | 5375 03       | 1/5                  |    | 4010337051145 |
|  czysta biel matowa            | 5375 27       | 1/5                  |    | 4010337051169 |
|  antracytowy                   | 5375 28       | 1/5                  |    | 4010337051176 |
|  kolor aluminium (lakierowane) | 5375 26       | 1/5                  |    | 4010337051152 |
|  czarny matowy (lakierowany)   | 5375 005      | 1/5                  |    | 4010337051183 |
|  szary matowy (lakierowany)    | 5375 015      | 1/5                  |    | 4010337087298 |
|  stal szlachetna (lakierowana) | 5375 600      | 1/5                  |    | 4010337051190 |

## Właściwości

- Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
- Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
- Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
- Ustawianie progu jasności.
- Regulacja 4 stopni czułości.
- W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modulem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

### Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

- Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
- Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

---

## Dane techniczne

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kąt rejestracji:                  | 180°                |
| Wartość jasności                  |                     |
| - możliwość regulacji:            | ok. 5 do 500 lx     |
| - stała:                          | Tryb pracy dziennej |
| Czułość:                          | 25, 50, 75, 100 %   |
| Stopień ochrony                   |                     |
| - System 55, Gira F100:           | IP20                |
| - TX_44:                          | IP44                |
| Czas opóźnienia:                  | ok. 2 min stały     |
| Wysokość montażu do 2,20 m        |                     |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 15 m          |
| - Zasięg w każdą stronę:          | maks. 10 m          |
| Wysokość montażu do 1,10 m        |                     |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 10 m          |
| - Zasięg w każdą stronę:          | maks. 9 m           |
| Temperatura otoczenia:            | od -20 °C do +45 °C |

---