


## Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet 2x Mini



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5425 00	-	-	4010337774228

### Właściwości

- Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet umożliwia załączanie oświetlenia i silników.
- Tryby pracy: Aktor włączający monostabilny lub aktor przyciskowy wspólnie do obu wyjść.
- Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
- Tryb scen.
- Tryb pracy przyciski: Styk przełącznika pozostaje tak długo zamknięty, jak długo odbierane są komunikaty (maks. 60 sekund).

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

- Funkcja migania.
- Czas opóźnienia.
- Opóźnienie załączania lub wyłączenia.
- Ostrzeżenie o wyłączeniu.
- Minimalny czas powtórzenia załączenia.
- Czas trwania załączenia, czas trwania wyłączenia.
- Funkcja wzmacniacza.
- Lokalizacja urządzenia.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	maks. 0,5 W
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Zdolność łączenia AC 230 V:	16 A / AC 1
Moc przyłączowa	
- Żarówki:	2300 W
- Lampy halogenowe 230 V:	2000 W
- Transformator uzwojony:	1000 VA
- trafo Tronic:	1500 W
- Świetlówki, nieskompensowane:	920 VA
- Lampy LED:	typ. 500 W
- Świetlówka kompaktowa:	typ. 500 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- Silniki:	450 W
- Obciążenie pojemnościowe:	690 VA (560 µF)
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm <sup>2</sup>
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Wymiary:	

---

## Wskazówki

- Montaż w puszcze instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

---