

Moduł odbioru sygnałów radiowych eNet



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	5452 00	-	-	4010337774303

Właściwości

- Radiowy moduł odbiornika eNet to odbiornik radiowy do maks. 32 radiowych modułów szeregowych eNet.
- Praca z zasilaczem.
- Zintegrowana antena.
- Możliwość podłączenia wewnętrznej anteny w przypadku niekorzystnych warunków montażowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 12 V SELV
Pobór prądu:	15 mA
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Przewód danych:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danych:	maks. 3 m
Liczba urządzeń modułowych eNet:	maks. 32

Wskazówki

- Dopuszczenie radiokomunikacyjne ważne w krajach UE i EFTA.
- W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielnii z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2
