© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Radiowy czujnik energii eNet 1x Mini



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5471 00	-	-	4010337774365

Właściwości

- Radiowe czujniki energii eNet umożliwiają radiowe przesyłanie wartości napięcia, prądu i energii do serwera eNet.
- Rejestracja prądu i napięcia podłączonego odbiornika.
- Obliczanie mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej i energii skutecznej.
- Nadawanie komunikatów z wartościami pomiarowymi do serwera eNet, sterowane zdarzeniami lub czasem.
- Synchronizacja czasu i serwera eNet.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Zakres pomiarowy	
- Prąd:	0 mA do 16 A
- Moc elektryczna:	0 do 3680 W
- Zużycie energii:	0 do 99999 kWh
Częstotliwość radiowa:	868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Prąd znamionowy obciążenia:	16 A
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm²
Wymiary:	

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.