

Moduł głosowy IP System 106



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 stal szlachetna	5592 920	1		4010337112754
 aluminium (anodowany)	5592 916	1		4010337138136
 biały beskidzki (lakierowany)	5592 902	1		4010337112778
 stal szlachetna V4A	5592 914	1		4010337112785
 Brąz (PVD)	5592 921	1		4010337112792
 czarny matowy (lakierowany)	5592 925	1		4010337112808

Właściwości

- Nadaje się do domofonia IP.
- Moduł głosowy IP umożliwia wysokiej jakości komunikację audio między obszarem wewnętrznym a zewnętrznym w jakości HD z funkcją głośnomówiącą działającą jednocześnie w obie strony.
- Dwa zintegrowane mikrofony i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają zrozumiałą komunikację – nawet przy głośnych odgłosach otoczenia, które są skutecznie tłumione przez system Active Noise Cancelling (ANC).
- Zasilanie odbywa się przez Power over Ethernet (PoE).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 bramofonu są zasilane napięciem przez moduł głosowy IP.

Dane techniczne

Zasilanie:	PoE przez RJ45Standard PoE IEEE 802.3af-2003,Standard PoE IEEE 802.3at-2009, Standard PoE IEEE 802.3bt-2018-1Wolno używać tylko injektorów PoE o maksymalnej mocy wyjściowej 30 W.
Klasa ochronności:	III (SELV)
Pobór mocy	
- Stan spoczynku:	1,75 W
- Stan rozmowy audio:	2,50 W
- Stan rozmowy wideo:	2,76 W
Przłącza	
- Sieć i zasilanie PoE:	RJ45(do eksploatacji tylko w połączeniu z dołączonym kablem krosowym)
- Komponenty wideo:	1 × przyłącze modułu kamery1 × przyłącze modułu przywoławczego z wyświetlaczem
- System:	2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Wymiary w mm:	szer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7
