


Universal-knappgränssnitt 4-kanals för (KNX)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1119 00	-	-	4010337119005

Infällda binäringångar, monterbar i djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en vanlig strömställare/tryckknapp, för anslutning av potentialfria kontakter. De potentialfria kontakternas kopplingar omvandlas till KNX telegram. Ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA).

Egenskaper

- Spärrobject för spärrning av enskilda ingångar.
- Beteende vid bussspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
- Telegramhastighetsbegränsning.
- Två separata, frikopplingsbara kopplingsobject per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), cyklisk sändning av kopplingsobject beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas.
- Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegam.
- Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.

Funktion värdegivare och ljussceniapparat:

- Flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljussceniapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.

Funktion Temperaturvärdegivare och Luxvärdegivare:

- Flank och värde parametrerbara, värdet kan ändras genom långt tryck på tryckknapp.

Funktion Impulsräknare:

- Flank för impulsräkning och intervalltid för mätarställningsöverföring kan parametreras, synkronsignalens flank för återställning av mätarställning samt kopplingstelegam vid synkronsignal kan ställas in.

Funktion Kopplingsräknare:

- Flank för räkning av signalerna på ingången och maximal mätarställning kan väljas, stegstorlek för mätarställningsutmatning och telegram vid uppnådd maximal mätarställning kan parametreras.

Funktion som kopplarutgång:

- Egenskaper vid bussspänningsavbrott och -återkomst, till- eller frånkopplingsfördröjning eller tidkopplingsfunktion, tidsstyrd utgång (blinkande LED).
- Infälld binäringång 4-kanals. De fyra ingångarna kan tilldelas olika funktioner oberoende av varandra eller spärras. Två av de fyra ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA).
- Fri tilldelning av funktionerna koppla, dimra, markis och värdegivare till ingångarna 1 till 4 samt impulsräknare och kopplingsräknare till ingångarna 1 och 2.

Tekniska data

KNX medium:	TP256
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Antal ingångar:	4
Anslutningar	
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
- Ingångsledning:	Kabelsats 5-trådig

Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
-