

DALI potentiometer Tunable White



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2020 00	-	-	4010337023463

Egenskaper

- Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
- Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
- För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
- Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
- Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukning:	max. 2 mA
Färgtemperaturinställning:	2000 till 10000 K
Anslutning med en ledning:	max. 4 mm ²
Inbygggnadsdjup:	32 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.