


## Dimmeraktor 2kanals för KNX 2 x 300 W/VA



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	2172 00 1742446	1		4010337082217

### Egenskaper

- Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
- Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
- Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
- Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
- Manuell manövrering av utgångarna oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser).
- Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

### Funktioner

- Oberoende adressering av dimmerkanalerna.
- Central kopplingsfunktion för adressering av alla dimmerkanaler.
- Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter bussspänningsåterkomst.
- Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator/LV-LED (kapacitiv/fasfrånsnitt), konventionell transformator/LV-LED (induktiv/fassnitt), HV-LED (fassnitt) resp. HV-LED (fasfrånsnitt).
- Svarsmeddelande "Koppling" och "Luxvärde".
- Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
- Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
- Inkopplingsreaktion vid relativt dimringskommando kan parametreras.
- Till- och fränkoppling som är skonsam för lamporna.
- Automatisk inställning och skalering av dimbart ljusstyrkeområde vid användning av universal-effektförstärkare.
- Det är möjligt att parametra reaktionen för en dimringskanal när den i läget "AV" tar emot ett relativt dimringskommando (aktivering och uppdimring av ljusstyrkan eller ingen reaktion).
- Meddelandetelegram vid kortslutning, överbelastning och lastbortfall.
- Svarsmeddelande om ansluten lasttyp.
- Spärrfunktion eller tvängslägesfunktion kan parametreras för varje utgång.
- Tidsfunktioner (till- eller fränkopplingsfördröjning, trappljusfunktion).
- Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
- Länkningsfunktion och upp till åtta scener per dimringskanal är möjliga.
- Drifttidsmätare för registrering av inkopplingstiden.
- Inställbara reaktioner vid bussspänningsavbrott och -återkomst.

## Tekniska data

KNX medium:	TP256
Märkspänning:	AC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal	
- Glödlampor:	20 till 300 W
- HV-halogen:	20 till 300 W
- Lindad transformator:	20 till 300 VA
- Tronic-transformator:	20 till 300 W
- Lindad transformator med LV-LED:	20 till 100 VA
- Elektronisk transformator med LV-LED:	Typ. 20 till 100 W
- 230 V LED:	Typ. 3 till 60 W
- Kompaktlysrör:	Typ. 3 till 60 W
Anslutningseffekt (AC 110 V) per kanal	
- Glödlampor:	20 till 150 W
- HV-halogen:	20 till 150 W
- Lindad transformator:	20 till 150 VA
- Tronic-transformator:	20 till 150 W
- Lindad transformator med LV-LED:	20 till 50 VA
- Elektronisk transformator med LV-LED:	Typ. 20 till 50 W
- 230 V LED:	Typ. 3 till 30 W
- Kompaktlysrör:	Typ. 3 till 30 W
Anslutningar	
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
- Last:	Skruvklämmor
Anslutningsarea:	max. 4 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
- Monteras på DIN-skena.
- VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

---

## Leveransen innehåller

- Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

---

## Yttermått

Modulära enheter (ME):	4
------------------------	---