


## Rumstermostatsinsats 24 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, fränkopplare och kontrollampa



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2473 00 8580711	1/5		4010337104391

### Egenskaper

- Styrning av elektrotermiska ställdon för 24 V~.
- Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av termostaten.
- Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
- Ingångsplint för aktivering av kyl drift via centralstyrning.
- Intern temperatursensor.
- Frostskyddsfunktion.
- Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning).
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
- Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
- Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
- Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka).

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 24 V SELV ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz
Standby:	<0,1 W
Anslutningseffekt:	max. 24 W
Antal ställdon:	1 till 5Termiskt ställdon 24 V~ Gira art.nr: 2179 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen, max. 3 ställdon!
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångar:	max. 100 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C