# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

**Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Steckklämmor**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kritvit blank | 4453 70 | 1/10/100 | | 4010337117636 |
|  kritvit sidenmatt (lackerad) | 4453 72 | 1/5 | | 4010337117643 |
|  antracit (lackerad) | 4453 73 | 1/5 | | 4010337117612 |
|  svart matt (lackerad) | 4453 74 | 1/5 | | 4010337117650 |
|  grå matt (lackerad) | 4453 76 | 1/5 | | 4010337117629 |

**Egenskaper**

- Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
- Slagtålig termoplastsockel.

**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles



| | |
|---|---|
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från: | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur<br>- förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C |

---

**Hänvisningar**

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

---